

**uvex****Chaussures hautes noires/jaunes uvex 1, S2, Pointure EU: 44**

## Données de commande

N° commande	092118 44
GTIN	4031101534862
Classe d'article	04V

## Description

### Exécution:

Chaussures de sécurité sportives, très légères et souples. Convient aux personnes allergiques au chrome. Largeur 11.

- **Tige en microvelours.**
- **Doublure Distance Mesh.**
- **Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.**
- **Semelle extérieure PU à inserts TPU à excellentes caractéristiques d'amortissement.**
- **Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.**
- **Équipement ESD.**

Bottines à lacets avec col et languette anti-poussière rembourrés.

### Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S2

Matériau coque de protection: Composite

Norme: Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191

## Description technique

Couleur	noir/jaune
---------	------------

Matériau semelle extérieure	Mousse PVC
Classe de protection	S2
Fermeture	Lacet
Matériau coque de protection	Composite
Antidérapant	oui
Norme	Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191
Étanchéité à l'eau de l'ensemble du pied	oui
antistatique	oui
Type de chaussure	Chaussures hautes
contre la pénétration d'eau et l'absorption d'eau	oui
convient aux personnes allergiques au chrome	oui
Tige	Microvelours haute technologie hydrophobe
Modèles exempts de métal et de cuir	oui
Semelle intérieure amovible	oui
Absorption d'énergie par le talon	oui
Matière doublure intérieure	Distance Mesh
Pointure UE	44
Semelle résistante à l'huile et à l'essence	oui
Série	uvex 1
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Bottes de sécurité