

Garant**Dispositif de serrage flexible fixe, Type: 2****Données de commande**

N° commande	360060 2
GTIN	4045197816122
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

- **Corps de base en acier avec cône en acier massif intégré.**
- **Mécanisme de serrage mécanique.**
- **Le vissage de la vis de serrage latérale permet d'insérer et de serrer la pièce dans le sens axial avec la tirette correspondante, au moyen de 2 coins.**
- **Fixation possible avec des brides de serrage, des tasseaux en T ou un système de serrage à point zéro, au moyen du boulon 360066.**
- **Alésage pour système de serrage à point zéro déjà disponible.**

Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d'augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

Utilisation:

Positionnement simple et précis sur la table de la machine. Serrage de pièces complexes, par ex. dans la fabrication de moules.

Accessoire(s):

Boulon 360025 pour réf. 120, clé dynamométrique 656050 réf. 60, élément de hauteur 360068.

Description technique

Longueur L	144 mm
Couple	10 Nm
Largeur B	99 mm
Ø ext. D	80 mm
Hauteur H	125 mm
Type	2
Série	ZeroClamp
Type de produit	Élément de serrage

Accessoires

Élément de hauteur Type 1	360068 1
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 16M8	360025 16M8
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 18M16	360025 18M16
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 18M12	360025 18M12
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 25M10	360025 25M10
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 16M10	360025 16M10
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 12M10	360025 12M10
Clé dynamométrique avec cliquet réversible Couple maximal 60 Nm	656050 60