

**Garant****Fraise 2 tailles ébauche NR, non revêtu, Ø×largeur js16: 100X50mm**

## Données de commande

N° commande	182200 100X50
GTIN	4045197096777
Classe d'article	11U

## Description

**Exécution:****Profil ébauche.** Nombreux affûtages possibles sans modification de profil.**Remarque(s):** $f_z$  pour  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

## Description technique

Ø dents $D_c$	100 mm
Nombre de dents Z	10
Ø alésage H7	32 mm
Avance $f_z$ pour le dressage dans l'acier $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Type de queue	avec alésage
Hauteur totale	50 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS Co 5
Norme	DIN 1880 T1

Profil de fraise	NR
Tolérance Ø nominal	js16
Mandrin pour fraises 2 tailles	Avec taquet de positionnement
Angle d'hélice	27 degré
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Arrosage interne	non
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise 2 tailles

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	30 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	28 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	18 m/min	M
CuZn	adaptée	45 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		