

uvex**Chaussures basses noires/jaunes uvex 1, S2, Pointure EU: 42**

Données de commande

N° commande	092115 42
GTIN	4031101534688
Classe d'article	04V

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives, très légères et souples. Convient aux personnes allergiques au chrome. Largeur 11.

- **Tige en microvelours.**
- **Doublure Distance Mesh.**
- **Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.**
- **Semelle extérieure PU à inserts TPU à excellentes caractéristiques d'amortissement.**
- **Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.**
- **Équipement ESD.**

Chaussures de sécurité à lacets élastiques et blocage rapide.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S2

Matériau coque de protection: Composite

Norme: Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191

Description technique

Antidérapant	oui
--------------	-----

Norme	Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191
Semelle extérieure profilée	oui
Semelle intérieure amovible	oui
Type de chaussure	Chaussures basses
Tige	Microvelours haute technologie hydrophobe
Matériau semelle extérieure	PU
antistatique	oui
Absorption d'énergie par le talon	oui
Matière doublure intérieure	Doublure Distance Mesh
Matériau coque de protection	Composite
Semelle résistante à l'huile et à l'essence	oui
Pointure UE	42
Classe de protection	S2
Couleur	noir/jaune
Série	uvex 1
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité