

**Comparateur numérique Bluetooth lecture 0,01 mm, Plage de mesure: 50mm****Données de commande**

N° commande	404300 50
GTIN	
Classe d'article	40N

**Description****Exécution:**

Boîtier robuste avec grand champ d'affichage. Mode d'économie d'énergie et remise en marche automatique, **système absolu**. Min./Max./Delta, tolérance, facteur de conversion, arrêt automatique. **Préréglage (Preset)** de n'importe quelle valeur. Deux valeurs de référence peuvent être mémorisées. Inversion du sens de comptage.

Compatible avec l'application **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

**Fonctionnement:**

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Livraison:**

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

**Accessoire(s):**

Câble de données 498948, levier de relevage 434212, batterie 404310 réf. PACK.

**Description technique**

Ø corps max	59,5 mm
-------------	---------

Lecture commutable	0,001 mm
Série	HCT
Force de mesure	1,4 - 2,9 N
Nombre de piles incluses	1
Indice de protection IP	IP 54
Erreur admissible	0,005 mm
Etalonnage	C1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Epaisseur du boîtier	32,9 mm
Ø axe de fixation h6	8 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Plage de mesure	50 mm
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Application radio	Application mobile HCT
Application radio	HID (Human Interface Device)
Application radio	Logiciel du fabricant
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface Digimatic
Interface	Port USB
Interface	Interface Bluetooth
Métrologie	numérique
Type de produit	Jauge à cadran

## Services

Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100 mm	023010 100
Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 50 mm	023000 50

## Accessoires

Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Touche orientable	434912
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Touche en carbure Type 2	434910 2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Câble de connexion Type USB2	498948 USB2
Touche en acier Type 13	434900 13
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en acier Type 28	434900 28
Levier de relevage pour comparateur S_Dial WORK Plage de mesure 12,5 mm	434212 12,5
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50

Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Touche en acier Type 14	434900 14
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25
Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en acier Type 16	434900 16
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en carbure Type 14	434910 14
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Touche en acier Type 10	434900 10
Levier de relevage pour comparateur S_Dial WORK Plage de mesure 25 mm	434212 25
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche en carbure Type 10	434910 10
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche en carbure Type 17	434910 17
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Câble de connexion Type R2	498948 R2
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Touche en rubis Type 2	434915 2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Touche en acier Type 24	434900 24
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 25 mm	434917 25
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80