



Comparateur numérique Bluetooth lecture 0,01 mm, Plage de mesure: 25mm



Données de commande

| | |
|------------------|-----------|
| N° commande | 404301 25 |
| GTIN | |
| Classe d'article | 40N |

Description

Exécution:

Boîtier robuste avec grand champ d'affichage et affichage analogique supplémentaire. Mode d'économie d'énergie et remise en marche automatique, **système absolu**. Min./Max./Delta, tolérance, facteur de conversion, arrêt automatique. **Préréglage (Preset)** de n'importe quelle valeur. Deux valeurs de référence peuvent être mémorisées. Inversion du sens de comptage. Compatible avec l'application **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948, batterie 404310 réf. PACK.

Description technique

| | |
|-------------------|-----------|
| Erreur admissible | 0,0016 mm |
|-------------------|-----------|

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Force de mesure | 0,65 - 1,15 N |
| Nombre de piles incluses | 1 |
| Indice de protection IP | IP 54 |
| Ø corps max | 59,5 mm |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles |
| Plage de mesure | 25 mm |
| Épaisseur du boîtier | 32,9 mm |
| Série | HCT |
| Lecture commutable | 0,0001 mm |
| Ø axe de fixation h6 | 8 mm |
| Étalonnage | C1 |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 |
| Certificat d'étalonnage | Certificat d'étalonnage du fabricant |
| Application radio | Application mobile HCT |
| Application radio | HID (Human Interface Device) |
| Application radio | Logiciel du fabricant |
| Norme | Norme usine |
| Lecture commutable | mm / pouce |
| Interface | Interface Digimatic |
| Interface | Port USB |
| Interface | Interface Bluetooth |
| Métriologie | numérique |
| Type de produit | Jauge à cadran |

Services

| | |
|--|------------|
| Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 30 mm | 023000 30 |
| Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100 mm | 023010 100 |

Accessoires

| | |
|---|--------------|
| Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm | 434920 90 |
| Touche en acier Type 12 | 434900 12 |
| Touche en carbure Type 2 | 434910 2 |
| Touche en carbure Type 18/5 | 434910 18/5 |
| Touche en acier Type 14/30 | 434900 14/30 |
| Touche en carbure Type 18/4 | 434910 18/4 |
| Touche en acier Type 29/20 | 434900 29/20 |
| Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm | 434920 10 |
| Touche en carbure Type 17 | 434910 17 |
| Touche en acier Type 20 | 434900 20 |
| Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm | 434920 30 |
| Touche en acier Type 14/40 | 434900 14/40 |
| Touche en acier Type 11/20 | 434900 11/20 |
| Touche en carbure Type 11 | 434910 11 |
| Levier de relevage pour comparateur S_Dial WORK Plage de mesure 25 mm | 434212 25 |
| Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 50 mm | 434917 50 |
| Touche en acier Type 18/1 | 434900 18/1 |
| Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 50 mm | 434918 50 |
| Câble de connexion Type R2 | 498948 R2 |
| Touche en acier Type 29/10 | 434900 29/10 |
| Touche en acier Type 2 | 434900 2 |
| Touche en carbure Type 18/3 | 434910 18/3 |
| Levier de relevage pour comparateur S_Dial WORK Plage de mesure 12,5 mm | 434212 12,5 |
| Touche en acier Type 18/6 | 434900 18/6 |

| | |
|---|--------------|
| Touche en acier Type 11/30 | 434900 11/30 |
| Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm | 434920 60 |
| Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm | 434920 20 |
| Touche en carbure Type 10 | 434910 10 |
| Touche en acier Type 24 | 434900 24 |
| Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm | 434920 80 |
| Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm | 434920 50 |
| Touche en carbure Type 18/1 | 434910 18/1 |
| Touche en acier Type 18/2 | 434900 18/2 |
| Touche en acier Type 28 | 434900 28 |
| Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm | 434920 40 |
| Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm | 434920 100 |
| Touche en acier Type 11/35 | 434900 11/35 |
| Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm | 434920 70 |
| Touche en carbure Type 14 | 434910 14 |
| Touche en acier Type 15 | 434900 15 |
| Touche en acier Type 18/5 | 434900 18/5 |
| Touche orientable | 434912 |
| Touche en acier Type 17 | 434900 17 |
| Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 25 mm | 434917 25 |
| Touche en acier Type 16 | 434900 16 |
| Touche en acier Type 11/25 | 434900 11/25 |
| Touche en acier Type 39 | 434900 39 |
| Touche en carbure Type 18/6 | 434910 18/6 |
| Touche en acier Type 10 | 434900 10 |
| Touche en acier Type 14/20 | 434900 14/20 |
| Touche en acier Type 18/4 | 434900 18/4 |
| Touche en acier Type 13 | 434900 13 |
| Touche en acier Type 11 | 434900 11 |

| | |
|---|---------------|
| Touche en acier Type 14 | 434900 14 |
| Câble de connexion Type USB2 | 498948 USB2 |
| Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032 | 081560 CR2032 |
| Touche en carbure Type 18/2 | 434910 18/2 |
| Touche en acier Type 14/15 | 434900 14/15 |
| Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 25 mm | 434918 25 |
| Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm | 434920 15 |
| Touche en rubis Type 2 | 434915 2 |
| Touche en carbure Type 16 | 434910 16 |
| Touche en acier Type 11/15 | 434900 11/15 |
| Touche en acier Type 30/10 | 434900 30/10 |
| Touche en acier Type 18/3 | 434900 18/3 |