

Mitutoyo**Vérificateur d'alésage de précision avec comparateur, Plage de mesure: 35-60mm****Données de commande**

N° commande	435203 35-60
GTIN	4946368854892
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Vérificateur d'alésage trois point d'appuis à centrage automatique. Tige et comparateur chromés mats. Comparateur protégé grâce à un boîtier en plastique antichocs. Tige stabilisée contre les variations de température. Réglage du \varnothing d'alésage grâce aux touches de mesure interchangeables, de différentes longueur et aux disques de mesures.

Touches de mesure avec bille en carbure.

Utilisation:

Pour contrôler avec précision la conformité du \varnothing ainsi que la concentricité et la cylindricité de l'alésage.

Livraison:

Avec comparateur 432051 réf. 10/58 avec lecture 1/100 mm.

Description technique

Largeur du disque de centrage	20 mm
Profondeur de mesure	150 mm
Plage de mesure	35 - 60 mm

Précision de répétabilité sans comparateur	0,5 µm
Nombre de touches de mesure	6
Norme	Norme usine
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	C1
Étalonnage	C4
Type de produit	Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Services

Étalonnage DAkkSVérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 60 mm	023220 60
ÉtalonnageComparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 10 mm	023000 10
ÉtalonnageVérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 60 mm	023210 60
Étalonnage DAkkSComparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Rallonge (50 mm)	435210
Bague d'écartement Ø int. 6,3 mm Largeur bague 2 mm	435230 2
Bague d'écartement Ø int. 6,3 mm Largeur bague 1 mm	435230 1
Bague d'écartement Ø int. 6,3 mm Largeur bague 0,5 mm	435230 0,5
Adaptateur pour appareils de mesure d'alésages 2 points1 pièce Type 35-90	439914 35-90