

Garant**Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/11mm****Données de commande**

N° commande	260932 16/11
GTIN	4062406677268
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	31 mm
Déport L ₃	9,2 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Ø queue D _s	16 mm
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Longueur totale L	180 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	18 mm
Taille plaquette	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Code ISO porte-outils	A16Q STFCR/L11
Hauteur de serrage L ₂	15 mm
Série	GARANT Master
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage