

Garant**Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 12/11mm****Données de commande**

N° commande	260932 12/11
GTIN	4062406677251
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	24,3 mm
Ø queue D _s	12 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur totale L	140 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	14 mm
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Série	GARANT Master
Hauteur de serrage L ₂	11 mm
Taille plaquette	11 mm
Code ISO porte-outils	A12L STFCR/L11
Déport L ₃	7,2 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage