

Garant**Fraise conique Type D 45°, non revêtu, Ø js16 DC: 20mm****Données de commande**

N° commande	194020 20
GTIN	4045197109477
Classe d'article	11W

Description**Exécution:**

Traitement spécial de la surface.

Type D; coupe périphérique uniquement, denture droite.

Remarque(s):

Pour le fraisage de petits guides dans le secteur de l'outillage et de la construction mécanique.

Description technique

Nombre de dents Z	8
Ø de détalonnage D ₁	10 mm
Avance f _z dans l'acier < 750 N/mm ²	0,08 mm
Ø dents D _c	20 mm
Ø queue D _s	12 mm
Longueur totale L	63 mm
Longueur de coupe L _c	5 mm
Forme	D
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS Co 5
Norme	DIN 1833

Tolérance Ø nominal	js16
Direction de l'approche	horizontal
Queue	DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne	non
Tolérance de queue	h6
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises coniques

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	250 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	70 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	35 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	28 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	22 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	35 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		