

Garant

Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/11mm


Données de commande

N° commande	260932 20/11
GTIN	4062406677275
Classe d'article	21T

Description technique

Série	GARANT Master
Code ISO porte-outils	A20R STFCR/L11
Taille plaquette	11 mm
Déport L ₃	11,1 mm
Longueur totale L	200 mm
Longueur de tête L ₁	36 mm
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Ø queue D _s	20 mm
Hauteur de serrage L ₂	18 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Ø pré-perçage min. D _{min}	22 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage