

HOLEX**Endoscopes vidéo sans sonde, Type: F1100****Données de commande**

N° commande	492923 F1100
GTIN	4062406684471
Classe d'article	42L

Description**Exécution:**

Endoscope vidéo HOLEX avec grand écran LCD précis et nombreuses fonctions. Le pare-soleil offre une protection supplémentaire contre les rayons du soleil. Deux poignées permettent de tenir l'appareil en toute sécurité. L'appareil de base est compatible avec toutes les sondes d'endoscopes HOLEX 492932 – 492944.

- **Appareil de base avec écran LCD de 7 pouces (cadrage 6 pouces).**
- **Mode Zoom; zoom numérique sur 3 niveaux: 1,5x, 2x et 5x.**
- **Enregistrement possible d'images et de séquences vidéo.**
- **Sortie USB et AV. La sortie USB et AV intégrée permet de transférer vos photos et vidéos sur un PC.**
- **Batterie Li-Ion rechargeable intégrée avec autonomie de 5 heures.**
- **Rotation de l'image à 180° ou image miroir.**

Avantage(s):

- **Ecran tactile intuitif avec affichage plein écran.**
- **Extrêmement robuste et idéal pour une utilisation à l'extérieur.**
- **Très grand cadrage de 6 pouces.**
- **Cadrage divisible avec adaptateur pour affichage parallèle de visées à 0° et 90° en cas d'utilisation d'une sonde Ø 6 mm.**
- **Possibilité de commentaires via enregistrement audio. En mode vidéo, le micro intégré permet de commenter l'enregistrement pendant l'inspection. La création et la compilation fastidieuse de notes sont donc inutiles.**

- **Possibilité d'ajouter des notes aux photos.**
- **Comparaison d'images enregistrées avec des images en direct.**
- **Les paramètres sélectionnés sont affichés de manière claire, directement sur l'écran.**

Fonctionnement:

IP55: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Mallette de transport robuste, étanche à l'eau et à la poussière, carte mémoire SD, bloc d'alimentation (c.a. 100 – 240 V / 50 – 60 Hz), câble de données USB, câble AV, kit de nettoyage.

Sans sonde.**Accessoire(s):**

Sondes d'endoscope 492932 – 492944.

Description technique

Interrupteur marche/arrêt	oui
Format d'image	JPEG / AVI (30 images/s)
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Indice de protection IP	IP 55
Profondeur de champ au point	16 – 60 mm
Taille de l'affichage	7 pouce
Résolution de l'écran	640×480 px
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Affichage	Ecran tactile
Type de produit	Endoscopes

Accessoires

Batteries lithium-ion Type	492918
----------------------------	--------