




Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 315



Données de commande

N° commande	313725 315
GTIN	4067263152330
Classe d'article	32R

Description

Exécution:

Rainure et denture **finement fraisées, non brunies.**

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d'autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505 – 313605.

Remarque(s):

- **Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).**
- **Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.**

Description technique

Entraxe b	30 mm
Largeur de rainure D	18 mm
Pour type de mandrin	315 mm
Longueur L	130 mm
Entraxe a	40 mm
Pour filetages DIN 912	M14

Largeur B	50 mm
Hauteur H	50 mm
Pour code couleur	Mandrins de serrage et mors Schunk
Type de produit	Mors pour mandrins de serrage