


**Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 170****Données de commande**

N° commande	313745 170
GTIN	4067263151333
Classe d'article	32R

Description**Exécution:**

Mors doux rapportés, longs, denture 1,5×60°.

Rainure et denture **finement fraisées, non brunies.**

Biseautés pour serrage de petit Ø.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d'autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505 – 313605.

Remarque(s):

- **Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).**
- **Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.**

Description technique

Largeur B	31 mm
Pour filetages DIN 912	M10
Hauteur H	32 mm
Entraxe a	15 mm
Entraxe b	20 mm

Pour type de mandrin	170 mm
Longueur L	82 mm
Largeur de rainure D	12 mm
Pour code couleur	Mandrins de serrage et mors Schunk
Type de produit	Mors pour mandrins de serrage