

Garant**Fraise 2 tailles semi-finition NF, TiN, Ø×largeur js16: 40X32 mm**

Données de commande

N° commande	182520 40X32
GTIN	4045197096968
Classe d'article	11U

Description

Exécution:**Profil ébauche.****Fraise semi-finition** à profil plat.**Remarque(s):** f_z pour $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Ø alésage H7: 16 mm

Nombre de dents Z: 6

Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm²: 0,07 mm

Description technique

Ø alésage H7	16 mm
Ø dents D_c	40 mm
Nombre de dents Z	6
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,07 mm
Type de queue	avec alésage
Hauteur totale	32 mm

Revêtement	TiN
Type d'outils	HSS Co 5
Norme	DIN 1880 T1
Profil de fraise	NF
Tolérance Ø nominal	js16
Mandrin pour fraises 2 tailles	Avec taquet de positionnement
Angle d'hélice	27 degré
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Arrosage interne	non
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise 2 tailles