


Mitutoyo**Vérificateur d'alésage de précision avec comparateur, Plage de mesure: 18-35mm****Données de commande**

N° commande	435203 18-35
GTIN	4946368854885
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Vérificateur d'alésage trois point d'appuis à centrage automatique. Tige et comparateur chromés mats. Comparateur protégé grâce à un boîtier en plastique antichocs. Tige stabilisée contre les variations de température. Réglage du \varnothing d'alésage grâce aux touches de mesure interchangeables, de différentes longueur et aux disques de mesures.

Touches de mesure avec bille en carbure.

Utilisation:

Pour contrôler avec précision la conformité du \varnothing ainsi que la concentricité et la cylindricité de l'alésage.

Livraison:

Avec comparateur 432051 réf. 10/58 avec lecture 1/100 mm.

Description technique

Plage de mesure	18 - 35 mm
Précision de répétabilité sans comparateur	0,5 μ m
Largeur du disque de centrage	12,7 mm

Profondeur de mesure	100 mm
Nombre de touches de mesure	9
Norme	Norme usine
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	C1
Étalonnage	C4
Type de produit	Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Services

Étalonnage Vérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 60 mm	023210 60
Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 10 mm	023000 10
Étalonnage DAkkS Vérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 60 mm	023220 60
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Bague d'écartement Ø int. 5,3 mm Largeur bague 0,5 mm	435220 0,5
Bague d'écartement Ø int. 5,3 mm Largeur bague 1 mm	435220 1