

Garant
Fraise 2 tailles semi-finition NF, TiN, Ø×largeur js16: 50X36 mm


Données de commande

N° commande	182520 50X36
GTIN	4045197096975
Classe d'article	11U

Description

Exécution:

Profil ébauche.

Fraise semi-finition à profil plat.

Remarque(s):

f_z pour $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Ø alésage H7: 22 mm

Nombre de dents Z: 6

Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm²: 0,07 mm

Description technique

Nombre de dents Z	6
Ø dents D_c	50 mm
Ø alésage H7	22 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,07 mm
Type de queue	avec alésage
Hauteur totale	36 mm

Revêtement	TiN
Type d'outils	HSS Co 5
Norme	DIN 1880 T1
Profil de fraise	NF
Tolérance Ø nominal	js16
Mandrin pour fraises 2 tailles	Avec taquet de positionnement
Angle d'hélice	27 degré
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Arrosage interne	non
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise 2 tailles