

**Garant****Plaquette à rayons, HB7525, Rayon r: 1****Données de commande**

N° commande	216841 1
GTIN	4062406706432
Classe d'article	21A

**Description****Utilisation:**

Plaquette universelle, à utiliser de préférence pour l'acier, les aciers fortement alliés et la fonte.  
Brise-copeaux optimisé pour une bonne évacuation des copeaux.

**Remarque(s):**

Egalement utilisable sur les outils de tournage à rayons 294500.

Avance  $f_z$  par dent: 0,1 - 0,4 mm

Longueur L: 15 mm

Largeur B: 9,52 mm

Epaisseur plaquette S: 3,18 mm

Fraise à bout hémisphérique adaptée: 216825 1

**Description technique**

Avance $f_z$ par dent	0,1 - 0,4 mm
Largeur B	9,52 mm
Longueur L	15 mm
Epaisseur plaquette S	3,18 mm

Fraise à bout hémisphérique adaptée	216825 1
Nuance	HB7525

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	390 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	300 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	220 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	280 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	110 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		