

Garant**Plaquette à rayons, HB7525, Rayon r: 3,5****Données de commande**

N° commande	216841 3,5
GTIN	4062406706487
Classe d'article	21A

Description**Utilisation:**

Plaquette universelle, à utiliser de préférence pour l'acier, les aciers fortement alliés et la fonte.
Brise-copeaux optimisé pour une bonne évacuation des copeaux.

Remarque(s):

Egalement utilisable sur les outils de tournage à rayons 294500.

Avance f_z par dent: 0,1 - 0,4 mm

Longueur L: 15 mm

Largeur B: 9,52 mm

Epaisseur plaquette S: 3,18 mm

Fraise à bout hémisphérique adaptée: 216825 2

Description technique

Avance f_z par dent	0,1 - 0,4 mm
Largeur B	9,52 mm
Epaisseur plaquette S	3,18 mm
Longueur L	15 mm

Fraise à bout hémisphérique adaptée	216825 2
Nuance	HB7525

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	390 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	300 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	280 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	110 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		