

Garant**Porte-outils pour plaquettes réversibles à rayons, Hauteur de queue h: 20mm****Données de commande**

N° commande	294500 20
GTIN	4062406706531
Classe d'article	21T

Description**Exécution:**

Avec logement rectifié et goujons de positionnement pour montage de plaquettes réversibles à rayons.

Utilisation:

Pour le tournage de rayons convexes sur les diamètres extérieurs ou dans des alésages.

Adapté(s) pour:

Plaquettes réversibles à rayons 294510 et 216841.

Remarque(s):

D_{\min} correspond au diamètre intérieur minimum de la pièce pour éviter toute collision.

Description technique

Longueur totale L	125 mm
Vis pour plaquette	269021 2 (TX15; 3 Nm)
D_{\min}	20 mm
L_4	30 mm
Plaquette adaptée	294510
b	20 mm
Fraisage de rayons	en poussant
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini
3,0 Nm

211750 3,0

Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion
Profil Torx® TX15

675155 TX15