

**Garant****Porte-outils pour plaquettes réversibles à rayons, Hauteur de queue h: 16mm****Données de commande**

N° commande	294500 16
GTIN	4062406706524
Classe d'article	21T

**Description****Exécution:**

Avec logement rectifié et goujons de positionnement pour montage de plaquettes réversibles à rayons.

**Utilisation:**

Pour le tournage de rayons convexes sur les diamètres extérieurs ou dans des alésages.

**Adapté(s) pour:**

Plaquettes réversibles à rayons 294510 et 216841.

**Remarque(s):**

$D_{min}$  correspond au diamètre intérieur minimum de la pièce pour éviter toute collision.

**Description technique**

Longueur totale L	100 mm
$L_4$	30 mm
Vis pour plaquette	269021 2 (TX15; 3 Nm)
$D_{min}$	20 mm
Plaquette adaptée	294510
b	16 mm
Fraisage de rayons	en poussant
Type de produit	Porte-outils à vis

---

## Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini  
3,0 Nm

211750 3,0

Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion  
Profil Torx® TX15

675155 TX15