

Garant**Plaquettes réversibles à rayons, HB7525, Rayon r: 2mm****Données de commande**

N° commande	294510 2
GTIN	4062406706579
Classe d'article	21A

Description**Utilisation:**

Pour le tournage de rayons convexes sur les diamètres extérieurs ou dans des alésages.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 294500 et fraises à bout hémisphérique 216825.

Description technique

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Fraisage de rayons	en poussant
s	3,18 mm
l	15 mm
j	9,52 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	UNI
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 390 m/min

Nuance	HB7525
Type de produit	Plaquette pour tournage