



Ponceuse à bande GHB15-50, Type: 72450260

Données de commande

N° commande	077780 72450260
GTIN	4014586894362
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Moteur de 1 500 W, poignées réglables, moteur à bride pivotant, changement de bande sans outil, évidement rond pour les tubes et les profilés.

Livraison:

Ponceuse à bande, 1 bande abrasive grain 36.

Remarque(s):

Bandes adaptées, voir 558444. Autres bandes disponibles sur demande.

Description technique

Type de produit	Ponceuses à bande
-----------------	-------------------