


**Mitutoyo****Vérificateur d'alésage de précision avec comparateur, Plage de mesure: 50-150mm****Données de commande**

N° commande	435203 50-150
GTIN	4946368854908
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Vérificateur d'alésage trois point d'appuis à centrage automatique. Tige et comparateur chromés mats. Comparateur protégé grâce à un boîtier en plastique antichocs. Tige stabilisée contre les variations de température. Réglage du  $\varnothing$  d'alésage grâce aux touches de mesure interchangeables, de différentes longueur et aux disques de mesures.

Touches de mesure avec bille en carbure.

**Utilisation:**

Pour contrôler avec précision la conformité du  $\varnothing$  ainsi que la concentricité et la cylindricité de l'alésage.

**Livraison:**

Avec comparateur 432051 réf. 10/58 avec lecture 1/100 mm.

**Description technique**

Profondeur de mesure	150 mm
Précision de répétabilité sans comparateur	0,5 $\mu$ m
Largeur du disque de centrage	38 mm

Nombre de touches de mesure	11
Plage de mesure	50 - 150 mm
Norme	Norme usine
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	C1
Étalonnage	C4
Type de produit	Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

### Services

Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 10 mm	023000 10
Étalonnage Vérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 160 mm	023210 160
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5

### Accessoires

Bague d'écartement Ø int. 6,3 mm Largeur bague 3 mm	435230 3
Bague d'écartement Ø int. 6,3 mm Largeur bague 2 mm	435230 2
Bague d'écartement Ø int. 6,3 mm Largeur bague 1 mm	435230 1
Bague d'écartement Ø int. 6,3 mm Largeur bague 0,5 mm	435230 0,5
Adaptateur pour appareils de mesure d'alésages 2 points 1 pièce Type 35-90	439914 35-90
Rallonge (50 mm)	435210