

Garant
Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 8/05mm


Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 261378 8/05 |
| GTIN | 4062406710736 |
| Classe d'article | 21T |

Description technique

| | |
|--|---------------------------------|
| Plaquette adaptée | VC.. 0501.. |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 26 |
| Longueur totale L | 80 mm |
| Ø pré-perçage min. D_{min} | 8 mm |
| Déport L_3 | 3 mm |
| Longueur de tête L_1 | 15 mm |
| Hauteur de serrage L_2 | 7,5 mm |
| Angle d'attaque κ | 140 degré |
| Taille plaquette | 5 mm |
| Ø queue D_s | 8 mm |
| Code ISO porte-outils | A08F SVOCR/L05 |
| Norme | Norme usine |
| Type d'utilisation | droite |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D |
| Arrosage interne | oui |
| Utilisation | Tournage longitudinal intérieur |
| Type de produit | Barre d'alésage |

