

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 8/05mm**

Données de commande

N° commande	261379 8/05
GTIN	4062406710781
Classe d'article	21T

Description technique

Angle d'attaque κ	140 degré
Longueur de tête L_1	15 mm
Longueur totale L	80 mm
Code ISO porte-outils	A08F SVOCR/L05
Déport L_3	3 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	8 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0501..
Taille plaquette	5 mm
Ø queue D_s	8 mm
Hauteur de serrage L_2	7,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

