

Garant**Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/11 mm**

Données de commande

N° commande	261378 16/11
GTIN	4062406710767
Classe d'article	21T

Description technique

Ø queue D_s	16 mm
Déport L_3	9 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Angle d'attaque κ	140 degré
Hauteur de serrage L_2	15 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	22 mm
Taille plaquette	11 mm
Code ISO porte-outils	A16M SVOCR/L11
Longueur de tête L_1	35 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Longueur totale L	150 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

