

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 12/07mm**

Données de commande

N° commande	261379 12/07
GTIN	4062406710804
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	13 mm
Déport L_3	6,5 mm
Angle d'attaque κ	140 degré
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Hauteur de serrage L_2	11 mm
Code ISO porte-outils	A12L SVOCR/L07
Longueur de tête L_1	24 mm
Taille plaquette	7 mm
Longueur totale L	140 mm
Ø queue D_s	12 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

