

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm**


## Données de commande

N° commande	261378 20/11
GTIN	4062406710774
Classe d'article	21T

## Description technique

Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	19 mm
Taille plaquette	11 mm
Déport L <sub>3</sub>	11 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Ø queue D <sub>s</sub>	20 mm
Angle d'attaque κ	140 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	24 mm
Code ISO porte-outils	A20Q SVOCR/L11
Longueur de tête L <sub>1</sub>	40 mm
Longueur totale L	180 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

