

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm**

Données de commande

N° commande	261379 10/07
GTIN	4062406710798
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Angle d'attaque κ	140 degré
Déport L_3	5,5 mm
Longueur de tête L_1	22 mm
Longueur totale L	100 mm
Code ISO porte-outils	A10H SVOCR/L07
Hauteur de serrage L_2	9 mm
Ø queue D_s	10 mm
Taille plaquette	7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Ø pré-perçage min. D_{min}	11 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

