

Garant**Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 12/07mm**

Données de commande

N° commande	261378 12/07
GTIN	4062406710750
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	140 mm
Longueur de tête L ₁	24 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	13 mm
Taille plaquette	7 mm
Déport L ₃	6,5 mm
Ø queue D _s	12 mm
Code ISO porte-outils	A12L SVOCR/L07
Hauteur de serrage L ₂	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Angle d'attaque κ	140 degré
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

