

Garant
Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm


Données de commande

N° commande	261378 10/07
GTIN	4062406710743
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Hauteur de serrage L ₂	9 mm
Taille plaquette	7 mm
Déport L ₃	5,5 mm
Longueur totale L	100 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	11 mm
Longueur de tête L ₁	22 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Code ISO porte-outils	A10H SVOCR/L07
Ø queue D _s	10 mm
Angle d'attaque κ	140 degré
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

