

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm**

Données de commande

N° commande	261379 20/11
GTIN	4062406710828
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Ø queue D_s	20 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	24 mm
Angle d'attaque κ	140 degré
Hauteur de serrage L_2	19 mm
Longueur totale L	180 mm
Déport L_3	11 mm
Longueur de tête L_1	40 mm
Taille plaquette	11 mm
Code ISO porte-outils	A20Q SVOCR/L11
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

