

**Garant****Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/11mm**

## Données de commande

N° commande	261379 16/11
GTIN	4062406710811
Classe d'article	21T

## Description technique

Longueur totale L	150 mm
Code ISO porte-outils	A16M SVOCR/L11
Angle d'attaque $\kappa$	140 degré
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	22 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø queue $D_s$	16 mm
Taille plaquette	11 mm
Déport $L_3$	9 mm
Hauteur de serrage $L_2$	15 mm
Longueur de tête $L_1$	35 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

