

**Garant****Barre d'alésage, carbure, droite, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm**

## Données de commande

N° commande	261376 10/07
GTIN	4062406710842
Classe d'article	21T

## Description technique

Code ISO porte-outils	E10H SVOCR/L07
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	9 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	11 mm
Longueur totale L	100 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	10 mm
Taille plaquette	7 mm
Angle d'attaque κ	140 degré
Déport L <sub>3</sub>	5,5 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

