

Garant
Barre d'alésage, carbure, droite, Ø queue / dim. plaque: 8/05mm


Données de commande

N° commande	261376 8/05
GTIN	4062406710835
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	8 mm
Angle d'attaque κ	140 degré
Plaque adaptée	VC.. 0501..
Taille plaque	5 mm
Déport L_3	3 mm
Hauteur de serrage L_2	7,5 mm
Longueur de tête L_1	26 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Code ISO porte-outils	E08F SVOCR/L05
Longueur totale L	80 mm
Ø queue D_s	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage