

Garant**Barre d'alésage, carbure, gauche, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm**

Données de commande

N° commande	261377 10/07
GTIN	4062406710866
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Taille plaquette	7 mm
Déport L ₃	5,5 mm
Angle d'attaque κ	140 degré
Ø queue D _s	10 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Hauteur de serrage L ₂	9 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	11 mm
Longueur totale L	100 mm
Code ISO porte-outils	E10H SVOCR/L07
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

