

Garant**Barre d'alésage, carbure, gauche, Ø queue / dim. plaquette: 8/05mm**

Données de commande

N° commande	261377 8/05
GTIN	4062406710859
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L_3	3 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0501..
Longueur de tête L_1	26 mm
Longueur totale L	80 mm
Ø queue D_s	8 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	8 mm
Hauteur de serrage L_2	7,5 mm
Angle d'attaque κ	140 degré
Taille plaquette	5 mm
Code ISO porte-outils	E08F SVOCR/L05
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage