

Garant

Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 12/11mm


Données de commande

N° commande	260933 12/11
GTIN	4062406711030
Classe d'article	21T

Description technique

Angle d'attaque κ	90 degré
Déport L_3	7,2 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Hauteur de serrage L_2	11 mm
Ø queue D_s	12 mm
Série	GARANT Master
Taille plaquette	11 mm
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Longueur totale L	140 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	14 mm
Longueur de tête L_1	24,3 mm
Code ISO porte-outils	A12L STFCD/L11
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage