

Garant
Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm

Données de commande

N° commande	260933 20/11
GTIN	4062406711054
Classe d'article	21T

Description technique

Angle d'attaque κ	90 degré
Longueur totale L	200 mm
Taille plaquette	11 mm
Ø queue D_s	20 mm
Code ISO porte-outils	A20R STFCCR/L11
Déport L_3	11,1 mm
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Série	GARANT Master
Ø pré-perçage min. D_{min}	22 mm
Longueur de tête L_1	36 mm
Hauteur de serrage L_2	18 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage