

**Garant****Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/11mm**

## Données de commande

N° commande	261129 16/11
GTIN	4062406711092
Classe d'article	21T

## Description technique

Code ISO porte-outils	A16Q SVUBR/L11
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	20 mm
Ø queue $D_s$	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Plaquette adaptée	VB.. 1103..
Déport $L_3$	11 mm
Série	GARANT Master
Longueur de tête $L_1$	31 mm
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	180 mm
Hauteur de serrage $L_2$	15 mm
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage