

**Garant**

**Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm**


**Données de commande**

N° commande	261129 20/11
GTIN	4062406711108
Classe d'article	21T

**Description technique**

Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	18 mm
Série	GARANT Master
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	24 mm
Code ISO porte-outils	A20R SVUBR/L11
Angle d'attaque κ	93 degré
Plaquette adaptée	VB.. 1103..
Ø queue D <sub>s</sub>	20 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	36 mm
Déport L <sub>3</sub>	13 mm
Taille plaquette	11 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage