

Garant

Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm

**Données de commande**

N° commande	261319 20/11
GTIN	4062406711139
Classe d'article	21T

Description technique

Hauteur de serrage L ₂	18 mm
Série	GARANT Master
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Taille plaquette	11 mm
Code ISO porte-outils	A20R SVUCR/L11
Longueur de tête L ₁	36 mm
Longueur totale L	200 mm
Ø queue D _s	20 mm
Déport L ₃	13 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø pré-perçage min. D _{min}	24 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage