

Garant

Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/16mm

**Données de commande**

N° commande	261319 25/16
GTIN	4062406711146
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	VC.. 1604..
Série	GARANT Master
Déport L ₃	17 mm
Longueur totale L	200 mm
Code ISO porte-outils	A25R SVUCR/L16
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Hauteur de serrage L ₂	23 mm
Longueur de tête L ₁	40 mm
Taille plaquette	16 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø pré-perçage min. D _{min}	31 mm
Ø queue D _s	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage