

**Garant**

**Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/11mm**


**Données de commande**

N° commande	261319 16/11
GTIN	4062406711122
Classe d'article	21T

**Description technique**

Code ISO porte-outils	A16Q SVUCR/L11
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Série	GARANT Master
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	20 mm
Ø queue $D_s$	16 mm
Longueur totale L	180 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Longueur de tête $L_1$	31 mm
Taille plaquette	11 mm
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Déport $L_3$	11 mm
Hauteur de serrage $L_2$	15 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage