

**Garant****Bloc porte-lames modulaire, Type: VDI40M2****Données de commande**

N° commande	319135 VDI40M2
GTIN	4062406719210
Classe d'article	31V

**Description****Avantage(s):**

Hauteur de pointe réglable avec précision pour des résultats d'usinage parfaits et une durée de vie constante. Possibilité de compenser les erreurs de positionnement de la tourelle.

**Adapté(s) pour :**

VDI40M1 et 40M2 - MAZAK Nexus Quick-Turn 100, 150, 200, 250.

Longueur L: 175 mm

Largeur B: 83 mm

Hauteur H: 40 mm

Pour blocs porte-lames de tronçonnage: Type 2

**Description technique**

Longueur L	175 mm
Pour blocs porte-lames de tronçonnage	Type 2
Hauteur H	40 mm
Largeur B	83 mm
Type de produit	Blocs porte-lames

