


**DCMT 11T302, Nuance: HBT020****Données de commande**

N° commande	260377 HBT020
GTIN	4062406720032
Classe d'article	22D

Description

DCMT 11T302 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PF

Prof. coupe a_p : 0,4 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 330 m/min

Description technique

Brise-copeaux	PF
Application principale	P
Nombre de changements/dents	2
Nuance	HBT020
Rayon d'angle	0,2 mm
Code ISO plaquette	DCMT 11T302
Type d'outils	Carbure

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Prof. coupe a_p	0,4 - 1,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 330 m/min
Revêtement	TiCN
Type de produit	Plaquette pour tournage