

**HOLEX****Masque de soudage automatique, Couleur: BLACK****Données de commande**

N° commande	097959 BLACK
GTIN	4062406720070
Classe d'article	02K

**Description****Exécution:**

Grâce à sa construction robuste, le masque de soudage automatique de type classique offre une **protection fiable**. Il convient à de nombreux **travaux de soudure différents**. Le serre-tête peut être facilement adapté à chaque morphologie. Avec **visières interchangeable**. Réglage progressif de la sensibilité. Facilement combinable avec d'autres EPI, tels que des lunettes de protection ou un masque à filtres à particules.

- **Teintes de protection foncées: 9-13.**
- **Niveau clarté: 4. Avec pile lithium 3 V CR2450 (durée de vie: 1500 heures).**
- **Champ de vision avec filtre de soudage: 53 × 96 mm.**

**Norme:**

EN175:B; EN 379; EN 166:BT

**Livraison:**

Masque de soudage automatique avec une visière extérieure.

**Description technique**

Alimentation	Fonctionnement sur piles
Classification suivant EN 379	1/1/1/2

Temps de commutation de sombre à clair	100 - 1000 ms
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2450
Temps de commutation de clair à sombre	0,1 ms
Tension nominale	3 V
Nombre de piles incluses	1
Type de produit	Masque de soudage

---

## Accessoires

Jeu de 2 bandeaux antitranspiration avant et arrière Type BAND	097958 BAND
Jeu de 5 visières intérieures Type INNER	097956 INNER
Jeu de 5 visières extérieures Type OUTER	097955 OUTER
Serre-tête avec bandeau antitranspiration Type HEAD	097957 HEAD