

Garant**Fraise 1/4 de cercle, non revêtu, Rayon r H11 DC: 2mm****Données de commande**

N° commande	194220 2
GTIN	4045197109927
Classe d'article	11W

Description**Exécution:**

Denture droite. Traitement spécial de la surface.

Utilisation:

Pour rayonner et ébavurer les arêtes et les contours.

Description technique

Nombre de dents Z	4
Avance f_z pour le dressage dans l'acier $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
\varnothing min. D_3	6 mm
\varnothing max. D_2	10 mm
Rayon r	2 mm
\varnothing queue D_s	10 mm
Longueur totale L	60 mm
Longueur de coupe L_c	2 mm
Fraisage de rayons	en poussant
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS Co 5
Tolérance de perçage	H11

Direction de l'approche	horizontal
Queue	DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne	non
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Garant fraise 1/4 de cercle

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	138 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	83 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	28 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	23 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	23 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	23 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	55 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		