

Garant**Comparateur numérique HCT lecture 0,001 mm, Plage de mesure: 25mm****Données de commande**

N° commande	434336 25
GTIN	4062406720162
Classe d'article	41C

Description**Exécution:**

Comparateur numérique avec boîtier en aluminium robuste et **très grand** affichage intégrant des diodes électroluminescentes tricolores pour les tolérances. Mode d'économie d'énergie et remise en marche automatique, **système absolu**. Min./Max./Delta, tolérance, facteur de conversion, arrêt automatique. Préréglage (Preset) de n'importe quelle valeur. Inversion du sens de comptage.

Modèle avec **Bluetooth 5.0**. Compatible avec l'application mobile **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS. Egalement utilisable via HID (Human Interface Device).

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948, levier de relevage 434212, touches spéciales et de rechange 434900; 434910, batterie 404310.

Description technique

Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Epaisseur du boîtier	32,9 mm
Force de mesure	0,65 – 1,15 N
Lecture commutable	0,001 mm
Lecture commutable	0,00005 pouce
Ø corps max	59,5 mm
Série	HCT
Ø axe de fixation h6	8 mm
Nombre de piles incluses	1
Indice de protection IP	IP 54
Type de pile	Pile bouton
Plage de mesure	0 - 25 mm
Application radio	Application mobile HCT
Application radio	HID (Human Interface Device)
Application radio	Application HCT Windows
Etalonnage	C1
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,004 mm
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface Bluetooth
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Fonction de preset	oui
Méetrologie	numérique
Matériau boîtier	Aluminium
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques
0,01 / 0,001 Capacité maximale 30 mm

023000 30

Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et
numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100
mm

023010 100

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032

081560 CR2032